

**Bokladder, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts tredeboom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering	Trede
Spreidbeveiliging	beide zijden, stijve verbinding
Ladderlengte	1,2 m
Diepte van sport / trede	85 mm
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694

Liggerhoogte	87 mm
Werkhoogte ca.	2,65 m
Aantal treden	2×5
Breedte aan de voet	0,45 m
Gewicht	7,5 kg
Oploopbaarheid	tweezijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder