




Werkplatformenkele module, Type: B



Bestelgegevens

Bestelnummer	966150 B
GTIN	4003866402601
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem torsiestijve, corrosie- en weerbestendige, geheel lichtmetalen constructie. Treden van geribbelde aluminiumplaat 555×250 mm.

Modulaire constructie voor verander- en uitbreidbare configuraties.

Aanbouwmodules in 4 verschillende hoogtes.

Als basismodule met twee treden en met maximaal 3 aanbouwtreden geschikt voor mobiele toepassingen. Aanbouw mogelijk vanaf module type B.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische beschrijving

Platformhoogte zonder leuning	0,4 m
Werkhoogte	2,4 m
Gewicht enkele module	4,8 kg
Breedte van sport / trede	555 mm
Norm	DIN EN 14183
Opstapje uitvoering	Trede

Diepte van sport / trede	250 mm
Modulecombinatie	B
Platformdiepte	0,55 m
Materiaal	Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat
Oploopbaarheid	eenzijdig
Aantal treden inclusief platform	2
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform