

**Garant****Universele basisstelling, Diepte 500 mm, Hoogte: 3000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990010 3000
GTIN	4045197518293
Artikelklasse	911

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zeer stabiele vierkante stijlen** 40×40×2 mm, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen. Stijlen met kunststof voetplaat. **Legborden met zeer grote belastbaarheid** van sterk plaatstaal met naar binnen afgekante zijvlakken.

**Totale veldbelasting:** bij 600 mm legbordafstand maximale veldbelasting 1375 – 5500 kg.

**Toepassing:**

ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief etc. De maatvoering is afgestemd op in de handel gebruikelijke metalen en kunststof opbergmiddelen – optimale ruimtebenutting. Kan als losse stelling, stellingrek of dubbele stelling worden opgesteld.

**Eenvoudige, snelle en nauwkeurige montage zonder te schroeven;** legborden hoeven alleen maar te worden ingehangen en met bijbehorende conische pennen (nr. 968420) te worden vastgezet.

**Kleur:**

stellingstijlen diepzwart, RAL 9005, legborden grijs, **poedercoating**.

**Opmerking:**

- **Magazijnbakken voor de indeling van de universele stellingen vindt u in groep 96.**
- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**

- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Stellingopbouw	Basisstelling
Aantal legborden	7
Legbord breedte	1000 mm
Stellinghoogte	3000 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte	1058 mm
Klantmontage	ja
Legbord breedte binnenwerkse maat	950 mm
Opbouwmaat basisstelling hoogte	3004 mm
Aantal stellingstaanders	4
Legbord bevestigingstype	Conische pennen
Maximale veldbelasting bij 600 mm legbordafstand	1375 - 5500 kg
Inhaken	ja
Legbord diepte	500 mm
Stellingdiepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	180 kg
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Legbord, los, met 4 dragers en 4 spieën Diepte 500 mm	990060 500
Stellingstijl met kunststof voetplaat, per stuk Hoogte 3000 mm	990050 3000
Set wiggen en conische pennen voor universele stelling	968420

