

**Platformtrap, tredebreedte, Aantal treden inclusief platform: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966194 5
GTIN	4003866555314
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

Norm:**DIN EN ISO 14 122****Technische beschrijving**

Aantal treden inclusief platform	5
Hellingshoek trap	45 graden
Uitsteeklengte	1470 mm
Materiaal	Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Gewicht	46 kg
Norm	DIN EN ISO 14 122
Platform lengte	400 mm

Opstapje uitvoering	Trede
Platformhoogte zonder leuning	0,99 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Breedte van sport / trede	1000 mm
Wielen	ja
Klimtechniek draagvermogen	300 kg
Productnaamattribuut	Tredebreeds 1000 mm
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder