

**Bokladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966000 7
GTIN	4003866403370
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot veiligheidsplatform (380 × 260 mm) met geïntegreerde scharnierverbinding, **veiligheidsbrug** en brede **aflegbak**. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden. Twee geïntegreerde emmerhaken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Liggerhoogte	87 mm
Aflegbak aanwezig	ja
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Diepte van sport / trede	85 mm

Gewicht	10,5 kg
Platformhoogte	1,55 m
Aantal treden inclusief platform	7
Breedte aan de voet	0,54 m
Werkhoogte ca.	3,55 m
Opstapje uitvoering	Trede
Ladderlengte	2,35 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder