



## Aanlegladder, Aantal treden: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966080 8
GTIN	4003866403783
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen.

85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding.

Bijzonder licht en daardoor gemakkelijk te dragen, met goed in de hand liggende, glad afgewerkte buitenkant van de bomen.

**Breedte buiten: 400 mm.**

**Norm:**

**DIN EN 131.**

### Technische beschrijving

Aantal treden	8
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Breedte	400 mm
Liggerhoogte	87 mm

Opstapje uitvoering	trap
Norm	DIN EN 131-2
Werkhoogte ca.	3,05 m
Gewicht	5,8 kg
Ladderlengte	2,08 m
Diepte van sport / trede	85 mm
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Aanlegladder