

Houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining aan lange zijde en dubbel aanloopprefiel / brede zijden, Breedte 100 cm, Looprooster lengte: 150cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964855 150
GTIN	4047482094734
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. **Materiaal:** kunstmatig gedroogde **beukenhouten planken** zijn veilig door middel van minimaal 3 staalkabels met elkaar verbonden. De sluiting aan de uiteinden bestaat uit draadeinden van messing met binnenzeskantbouten. **Elastische rubbervoeten** voorkomen wegglijden van het houten rooster en bieden een hoog loopcomfort. **Bestand** tegen de meeste oliën en chemicaliën. **Hoogte:** ca. 35 mm. **Gewicht:** ca. 13 kg/m². Mogelijke **roosterbreedtes:** 80, 100, 120, 150 cm. Mogelijke **roosterlengtes:** In alle gewenste lengtes leverbaar (toepassingsgrenzen in acht nemen).
Reiniging: houten rooster oprollen.

Afschuining:

de houten latten aan de **lange zijde** van het looprooster zijn onder een hoek van 45° extra afgeschuind.

Technische beschrijving

Aanloopprefiel	2-zijdig
Looprooster hoogte	35 mm
Materiaal	Beukenhouten planken
Bestendigheid	tegen de meeste oliën en zuren
Afschuining	zonder
Looprooster lengte	150 cm
Gewicht	15,6 kg

Fabrikantnummer	Houten looprooster
Productnaamattribuut	Breedte 100 cm
Looprooster breedte	100 cm
Producttype	Houten looprooster