



## Werkplatformenkele module, Type: C



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966150 C
GTIN	4003866402625
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Extreem torsiestijve, corrosie- en weerbestendige, geheel lichtmetalen constructie. Treden van geribbelde aluminiumplaat 555×250 mm.

Modulaire constructie voor verander- en uitbreidbare configuraties.

Aanbouwmodules in 4 verschillende hoogtes.

Als basismodule met twee treden en met maximaal 3 aanbouwtreden geschikt voor mobiele toepassingen. Aanbouw mogelijk vanaf module type B.

#### Norm:

**DIN EN 14183.**

### Technische beschrijving

Modulecombinatie	B+C
Diepte van sport / trede	250 mm
Werkhoogte	2,4 m
Materiaal	Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat
Opstapje uitvoering	Trede
Platformdiepte	0,8 m
Platformhoogte zonder leuning	0,4 m

Gewicht modulecombinatie	8,7 kg
Norm	DIN EN 14183
Breedte van sport / trede	555 mm
Gewicht enkele module	3,9 kg
Oploopbaarheid	eenzijdig
Aantal treden inclusief platform	2
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform