



Universele ladder 3-delig, aantal sporten: 3X8



Bestelgegevens

Bestelnummer	966120 3X8
GTIN	4003866415380
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen.

Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden en bovendien 1 stijve verbinding.

Beslag in boomconstructie opgenomen (verwisselbaar).

Opsteekdeel met haken en ophefbeveiliging. Optimale stabiliteit dankzij brede dwarssteun.

Geschikt voor trappen, opsteekdeel ook apart als aanlegladder te gebruiken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Breedte dwarssteun	1 m
Opstapje uitvoering	Sport
Lengte als 2-delige aanlegladder en als ladder met opsteekdeel	4,1 m
Aantal treden	3x8

Norm	DIN EN 131-2
Gewicht	17,5 kg
Liggerhoogte	73 mm
Lengte ladderdelen	2,45 m
Ladderlengte uitgeschoven	5,8 m
Materiaal	Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Max. werkhoogte als 3-delige aanlegladder ca.	6,65 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Ladder, universeel