

**Aanlegladder, Aantal treden: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966080 10
GTIN	4003866403806
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen.

85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding.

Bijzonder licht en daardoor gemakkelijk te dragen, met goed in de hand liggende, glad afgewerkte buitenkant van de bomen.

Breedte buiten: 400 mm.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Ladderlengte	2,54 m
Werkhoogte ca.	3,45 m
Aantal treden	10
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen

Gewicht	7,2 kg
Opstapje uitvoering	trap
Norm	DIN EN 131-2
Breedte	400 mm
Liggerhoogte	87 mm
Diepte van sport / trede	85 mm
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Aanlegladder