


Garant**Stellingstijl met kunststof voetplaat, per stuk, Hoogte: 3000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990050 3000
GTIN	4045197517968
Artikelklasse	91I

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer stabiele vierkante stijlen, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen.

40×40×2 mm, compleet met kunststof voetplaat.

Toepassing:

Voor uitbreiding van universele stellingen nr. 990000 – 990025.

Kleur:

Diepzwart, RAL 9005, poedercoating.

Technische beschrijving

Gebruik als hoekstaander mogelijk	ja
Profiel diepte	40 mm
Profiel dikte	2 mm
Hoogte	3004 mm
Profiel breedte	40 mm

Kleur	diepzwart, RAL 9005, poedercoating
Legbord aanpassing	4-zijdig
Producttype	Stellingstijl