



Universele ladder 3-delig, aantal sporten: 3X10



Bestelgegevens

Bestelnummer	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen.

Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden en bovendien 1 stijve verbinding.

Beslag in boomconstructie opgenomen (verwisselbaar).

Opsteekdeel met haken en ophefbeveiliging. Optimale stabiliteit dankzij brede dwarssteun.

Geschikt voor trappen, opsteekdeel ook apart als aanlegladder te gebruiken.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Opstapje uitvoering	Sport
Ladderlengte uitgeschoven	6,9 m
Lengte als 2-delige aanlegladder en als ladder met opsteekdeel	4,95 m
Aantal treden	3×10

Breedte dwarssteun	1,1 m
Liggerhoogte	85 mm
Gewicht	23,3 kg
Lengte ladderdelen	3 m
Norm	DIN EN 131-2
Materiaal	Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Max. werkhoogte als 3-delige aanlegladder ca.	7,7 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Ladder, universeel