

Garant**Universele aanbouwstelling, Diepte 500 mm, Hoogte: 2500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990015 2500
GTIN	4045197518279
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer stabiele vierkante stijlen 40×40×2 mm, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen. Stijlen met kunststof voetplaat. **Legborden met zeer grote belastbaarheid** van sterk plaatstaal met naar binnen afgekante zijvlakken.

Totale veldbelasting: bij 600 mm legbordafstand maximale veldbelasting 1375 – 5500 kg.

Toepassing:

ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief etc. De maatvoering is afgestemd op in de handel gebruikelijke metalen en kunststof opbergmiddelen – optimale ruimtebenutting. Kan als losse stelling, stellingrek of dubbele stelling worden opgesteld.

Eenvoudige, snelle en nauwkeurige montage zonder te schroeven; legborden hoeven alleen maar te worden ingehangen en met bijbehorende conische pennen (nr. 968420) te worden vastgezet.

Kleur:

stellingstijlen diepzwart, RAL 9005, legborden grijs, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Magazijnbakken voor de indeling van de universele stellingen vindt u in groep 96.**
- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**

- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Maximale veldbelasting bij 600 mm legbordafstand	1375 - 5500 kg
Aantal legborden	6
Legbord breedte binnenwerkse maat	950 mm
Aantal stellingstaanders	2
Opbouwmaat aanbouwstelling hoogte	2504 mm
Stellingopbouw	Aanbouwstelling
Inhaken	ja
Stellinghoogte	2500 mm
Legbord bevestigingstype	Conische pennen
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1031 mm
Legbord breedte	1000 mm
Klantmontage	ja
Legbord diepte	500 mm
Stellingdiepte	500 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	180 kg
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling

Accessoires

Legbord, los, met 4 dragers en 4 spieën Diepte 500 mm	990060 500
Stellingstijl met kunststof voetplaat, per stuk Hoogte 2500 mm	990050 2500
Set wiggen en conische pennen voor universele stelling	968420

