



Aanlegladder, Aantal treden: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	966080 12
GTIN	4003866403820
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen.

85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding.

Bijzonder licht en daardoor gemakkelijk te dragen, met goed in de hand liggende, glad afgewerkte buitenkant van de bomen.

Breedte buiten: 400 mm.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Opstapje uitvoering	trap
Werkhoogte ca.	3,9 m
Norm	DIN EN 131-2
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen

Liggerhoogte	87 mm
Gewicht	8,5 kg
Breedte	400 mm
Aantal treden	12
Ladderlengte	2,99 m
Diepte van sport / trede	85 mm
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Aanlegladder