



## Speciale trapladder, volledig kunststof, tweezijdig oploopbaar, aantal sporten: 2X4



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 966060 2X4    |
| GTIN          | 4003866412617 |
| Artikelklasse | 96Z           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Bomen en sporten (30×30 mm) van glasvezelversterkte kunststof voor een bijzonder hoge chemische bestendigheid. Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden. Verwisselbare kunststof schoenen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt.

#### Toepassing:

Veiligheidsladder voor speciaal gebruik in de chemische en farmaceutische industrie, in elektriciteitscentrales, gas- en waterleidingbedrijven.

#### Norm:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

### Technische beschrijving

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 7,5 kg |
|---------|--------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Spreidbeveiliging            | met behulp van perlon-<br>veiligheidsbanden           |
| Werkhoogte ca.               | 2,6 m   |
| Opstapje uitvoering          | Sport   |
| hoge chemische bestendigheid | ja  |
| Aantal treden                | 2x4   |
| Breedte aan de voet          | 0,48 m  |
| Ladderlengte                 | 1,32 m  |
| Diepte van sport / trede     | 30 mm   |
| Materiaal                    | Bomen en sporten van<br>glasvezelversterkte kunststof |
| Norm                         | DIN EN 61478  |
| Oploopbaarheid               | tweezijdig  |
| Klimtechniek draagvermogen   | 150 kg  |
| Producttype                  | Trapladder  |