



## Universele ladder 3-delig, aantal sporten: 3X12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen.

Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden en bovendien 1 stijve verbinding.

Beslag in boomconstructie opgenomen (verwisselbaar).

Opsteekdeel met haken en ophefbeveiliging. Optimale stabiliteit dankzij brede dwarssteun.

Opsteekdeel kan niet worden verwijderd en los worden gebruikt.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische beschrijving

Lengte als 2-delige aanlegladder en als ladder met opsteekdeel	6,1 m
Norm	DIN EN 131-2
Lengte ladderdelen	3,55 m
Liggerhoogte	98 mm

Gewicht	28,8 kg
Opstapje uitvoering	Sport
Aantal treden	3×12
Ladderlengte uitgeschoven	8,6 m
Breedte dwarssteun	1,2 m
Materiaal	Sporten en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Max. werkhoogte als 3-delige aanlegladder ca.	9,35 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Ladder, universeel