



Aanlegladder, Aantal treden: 14



Bestelgegevens

Bestelnummer	966080 14
GTIN	4003866403844
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen.

85 mm diepe treden met antslipprofiel en gepatenteerde 7-punts trede-boom-verbinding.

Bijzonder licht en daardoor gemakkelijk te dragen, met goed in de hand liggende, glad afgewerkte buitenkant van de bomen.

Breedte buiten: 400 mm.

Norm:

DIN EN 131.

Opmerking:

Volgens DIN EN 131 met dwarssteun.

Technische beschrijving

Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Opstapje uitvoering	trap
Norm	DIN EN 131-2

Werkhoogte ca.	4,35 m
Breedte	400 mm
Liggerhoogte	87 mm
Ladderlengte	3,42 m
Gewicht	11,4 kg
Aantal treden	14
Diepte van sport / trede	85 mm
Aantal dwarssteunen	1
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Aanlegladder