



Speciale trapladder, volledig kunststof, tweezijdig oploopbaar, aantal sporten: 2X6



Bestelgegevens

Bestelnummer	966060 2X6
GTIN	4003866412563
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen en sporten (30×30 mm) van glasvezelversterkte kunststof voor een bijzonder hoge chemische bestendigheid. Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden. Verwisselbare kunststof schoenen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt.

Toepassing:

Veiligheidsladder voor speciaal gebruik in de chemische en farmaceutische industrie, in elektriciteitscentrales, gas- en waterleidingbedrijven.

Norm:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Technische beschrijving

Gewicht	10,5 kg
Diepte van sport / trede	30 mm

Ladderlengte	1,88 m
Aantal treden	2×6
Materiaal	Bomen en sporten van glasvezelversterkte kunststof
Breedte aan de voet	0,54 m
Spreidbeveiliging	met behulp van perlon-veiligheidsbanden
Werkhoogte ca.	3,1 m
hoge chemische bestendigheid	ja
Opstapje uitvoering	Sport
Norm	DIN EN 61478
Oploopbaarheid	tweezijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder