




Werkplatformenkele module, Type: F



Bestelgegevens

Bestelnummer	966150 F
GTIN	4003866402656
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem torsiestijve, corrosie- en weerbestendige, geheel lichtmetalen constructie. Treden van geribbelde aluminiumplaat 555×250 mm.

Modulaire constructie voor verander- en uitbreidbare configuraties.

Aanbouwmodules in 4 verschillende hoogtes.

Als basismodule met twee treden en met maximaal 3 aanbouwtreden geschikt voor mobiele toepassingen. Aanbouw mogelijk vanaf module type B.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische beschrijving

Opstapje uitvoering	Trede
Norm	DIN EN 14183
Gewicht enkele module	5,5 kg
Gewicht modulecombinatie	19,5 kg
Werkhoogte	2,99 m
Platformdiepte	1,3 m

Diepte van sport / trede	250 mm
Breedte van sport / trede	555 mm
Modulecombinatie	B+D+E+F
Materiaal	Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat
Platformhoogte zonder leuning	0,99 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Aantal treden inclusief platform	5
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Werkplatform