

**Platformtrap, tredebreedte, Aantal treden inclusief platform: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966192 4
GTIN	4003866555260
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen met schroefkanalen voor flexibele montage. Relingen en platformleuningen niet in levering inbegrepen. Verkrijgbaar onder nr. 966196 en nr. 966198. Ladderhelling 45°. Platformlengte 400 mm. Tredes met gegroefd aluminium. Steungedeelte voorzien van wielen.

Norm:**DIN EN ISO 14 122****Technische beschrijving**

Platformhoogte zonder leuning	0,8 m
Platform lengte	400 mm
Uitsteeklengte	1270 mm
Aantal treden inclusief platform	4
Hellingshoek trap	45 graden
Opstapje uitvoering	Trede
Gewicht	39 kg
Norm	DIN EN ISO 14 122

Materiaal	Bomen van hoogvaste, geëxtrudeerde aluminium profielen
Oploopbaarheid	eenzijdig
Breedte van sport / trede	800 mm
Wielen	ja
Klimtechniek draagvermogen	300 kg
Productnaamattribuut	Tredebreedte 800 mm
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder