

**Bokladder, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden: 2X10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	966050 2X10
GTIN	4003866403608
Artikelklasse	96Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Groot platform met geïntegreerde scharnierverbinding. 85 mm diepe treden met antislipprofiel en gepatenteerde 7-punts tredeboom-verbinding. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Diepte van sport / trede	85 mm
Breedte aan de voet	0,56 m
Ladderlengte	2,35 m
Liggerhoogte	87 mm
Opstapje uitvoering	Trede
Werkhoogte ca.	3,75 m

Spreidbeveiliging	beide zijden, stijve verbinding
Aantal treden	2×10
Materiaal	Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen
Norm	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Gewicht	15,5 kg
Oploopbaarheid	tweezijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder