



Speciale trapladder, volledig kunststof, tweezijdig oploopbaar, aantal sporten: 2X8



Bestelgegevens

Bestelnummer	966060 2X8
GTIN	4003866412570
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen en sporten (30×30 mm) van glasvezelversterkte kunststof voor een bijzonder hoge chemische bestendigheid. Spreidbeveiliging met behulp van perlon-veiligheidsbanden. Verwisselbare kunststof schoenen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt.

Toepassing:

Veiligheidsladder voor speciaal gebruik in de chemische en farmaceutische industrie, in elektriciteitscentrales, gas- en waterleidingbedrijven.

Norm:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	3,65 m
Gewicht	13,8 kg

Diepte van sport / trede	30 mm
Materiaal	Bomen en sporten van glasvezelversterkte kunststof
Spreidbeveiliging	met behulp van perlon-veiligheidsbanden
Breedte aan de voet	0,6 m
Opstapje uitvoering	Sport
Ladderlengte	2,44 m
hoge chemische bestendigheid	ja
Norm	DIN EN 61478
Aantal treden	2×8
Oploopbaarheid	tweezijdig
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Trapladder