



Verrijdbare platformladder, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	966270 7
GTIN	4003866419852
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

comfortabele platformladder met 200 mm diepe treden (ladderhelling 60°). Ruim platform (600×800 mm) met platformleuning (1,00 m hoog), voet- en knielijsten. Vier geveerde zwenkwielen Ø 125 mm (waarvan 2 met vergrendeling).

Norm:

DIN EN 131-7

Opmerking:

- **Reling wordt niet meegeleverd. A.u.b. extra bestellen onder nr. 966225.**
- **Wordt ongemonteerd in eenvoudig te monteren onderdelen verzonden. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Grondvlak diepte	2,62 m
Platformhoogte zonder leuning	1,68 m
Platformbreedte	600 mm

Diepte van sport / trede	200 mm
Platformdiepte	800 mm
Aantal zwenkwielen met vastzetter	2
Hellingshoek trap	60 graden
Gewicht	57,5 kg
Norm	DIN EN 131-7
Oploopbaarheid	tweezijdig
Zwenkwiel-Ø	125 mm
Aantal treden inclusief platform	7
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
met platformleuning	ja
Grondvlak breedte	0,98 m
Opstapje uitvoering	Trede
Knielijst	ja
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder