



## Safemaster S platformladder, inklapbaar, Aantal treden inclusief platform: 7



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966275 7
GTIN	4003866416776
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compacte platformladder met 80 mm diepe tredes. Werkplatform (400×400 mm) met leuning aan 3 zijden en aflegbak. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

#### Norm:

**EN 131**

### Technische beschrijving

Gewicht	17,4 kg
Grondvlak breedte	0,74 m
Platformhoogte zonder leuning	1,85 m
Aflegbak aanwezig	ja
Knielijst	nee
Oploopbaarheid	eenzijdig
Platformbreedte	400 mm
Diepte van sport / trede	80 mm

Spreidbeveiliging	beide zijden stijve verbinding
Grondvlak diepte	1,6 m
Norm	EN 131
Reling	2
Platformdiepte	400 mm
Aantal treden inclusief platform	7
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder