



Verrijdbare platformladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	966220 7
GTIN	4003866419753
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele platformladder met 200 mm diepe treden (ladderhelling 60°). Ruim platform (600×800 mm) met platformleuning (1,00 m hoog), voet- en knielijsten. Vier geveerde zwenkwielen Ø 125 mm (waarvan 2 met vergrendeling).

Norm:

DIN EN 131-7

Opmerking:

- **Reling wordt niet meegeleverd. A.u.b. extra bestellen onder nr. 966225.**
- **Wordt ongemonteerd in eenvoudig te monteren onderdelen verzonden. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Platformdiepte	800 mm
met platformleuning	ja
Norm	DIN EN 131-7

Aantal zwenkwielen met vastzetter	2
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
Zwenkwiel-Ø	125 mm
Oploopbaarheid	eenzijdig
Grondvlak breedte	0,98 m
Grondvlak diepte	1,99 m
Platformbreedte	600 mm
Aantal treden inclusief platform	7
Gewicht	41,8 kg
Platformhoogte zonder leuning	1,68 m
Hellingshoek trap	60 graden
Diepte van sport / trede	200 mm
Opstapje uitvoering	Trede
Knielijst	ja
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder