



Safemaster S platformladder, inklapbaar, Aantal treden inclusief platform: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	966275 8
GTIN	4003866416783
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte platformladder met 80 mm diepe tredes. Werkplatform (400×400 mm) met leuning aan 3 zijden en aflegbak. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:
EN 131

Technische beschrijving

Oploopbaarheid	eenzijdig
Platformdiepte	400 mm
Aflegbak aanwezig	ja
Platformbreedte	400 mm
Reling	2
Grondvlak diepte	1,75 m
Grondvlak breedte	0,77 m
Knielijst	nee

Aantal treden inclusief platform	8
Spreidbeveiliging	beide zijden stijve verbinding
Platformhoogte zonder leuning	2,11 m
Diepte van sport / trede	80 mm
Norm	EN 131
Gewicht	19,1 kg
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder