

Frame type S610-N, Hoogte: 3000 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	991270 3000
GTIN	2050001686282
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Frameprofielen met vakconstructieversteving. Massieve voetplaten brengen de belasting over op de vloer. Levering inclusief 4 vloerankers per frame.

Omschrijving:**Opbouwmaten:****Totale lengte van de stelling:**

voor staanderframes S610-N en S620-N: nominale lengte + aantal staanders × 86 mm.

Voor staanderframes S625-N en S635-N: nominale lengte + aantal staanders × 110 mm.

T.b.v. :

Palletstellingen tot bouwjaar 07/2018.

Kleur:

Overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, **poedercoating**.

Opmerking:

Het frametype wordt bepaald door de benodigde belastbaarheid van het stellingveld. Zie hiervoor de belastingstabel.

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Diepte: 800 mm

Technische beschrijving

Diepte	800 mm
Frameprofiel type	S610-N
Hoogte	3000 mm