




## Trapladder met platform, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966272 4
GTIN	4003866416332
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Omrande trapladder met 80 mm diepe treden. Groot werkplatform met toplaag van geribbelde aluminiumplaat (380×390 mm). Aflegbak van aluminium. Standaard 2 relingen voor veilig op- en aflopen. Optimale stabiliteit met behulp van 2 perlon-veiligheidsbanden als spreidbeveiliging (vanaf 5 treden).

#### Norm:

EN 131.

### Technische beschrijving

Diepte van sport / trede	80 mm
Platformbreedte	380 mm
Gewicht	11 kg
Werkhoogte ca.	3 m
Spreidbeveiliging	2 perlon-veiligheidsbanden

Platformhoogte zonder leuning	1,03 m
Aflegbak aanwezig	ja
Reling	2
Oploopbaarheid	eenzijdig
Norm	EN 131
Platformdiepte	390 mm
Aantal treden inclusief platform	4
Breedte aan de voet	0,62 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder