



Safemaster S platformladder, inklapbaar, Aantal treden inclusief platform: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	966275 9
GTIN	4003866416790
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte platformladder met 80 mm diepe tredes. Werkplatform (400×400 mm) met leuning aan 3 zijden en aflegbak. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:
EN 131

Technische beschrijving

Reling	2
Grondvlak breedte	0,8 m
Platformbreedte	400 mm
Gewicht	20,4 kg
Norm	EN 131
Platformhoogte zonder leuning	2,34 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Grondvlak diepte	1,93 m

Aflegbak aanwezig	ja
Spreidbeveiliging	beide zijden stijve verbinding
Aantal treden inclusief platform	9
Platformdiepte	400 mm
Knielijst	nee
Diepte van sport / trede	80 mm
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder