

Garant**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967000 125
GTIN	4045197693891
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge spannauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.

Achterwaarts openend. Hoogvast gietwerk (GG 25) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding**. Spelingvrij spindellager, spindel met geheel afgedekte trapeziumschroefdraad, beschermd tegen vuil. Groot, vlakgefreesd aambeeldvlak voor licht richtwerk. De geharde stalen bekken zijn geribbeld en kunnen door geslepen bekken worden vervangen (zie reservebekken).

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs

Technische beschrijving

Spanwijdte	190 mm
Gewicht	30 kg
Openingsrichting	achterwaarts openend
Materiaal	hoogvast gietijzer (GG 25)
Bekbreedte	125 mm

Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK
-------------	-----------------------

Accessoires

Draaiplaat, los Bekbreedte 125 mm	967020 125
Reservebekken, paar, geslepen Bekbreedte 125 mm	967045 125
Assortiment magnetische bankschroefbekken Bekbreedte 125 mm	967702 125
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 125 mm	967726 125
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 125 mm	967727 125
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 125 mm	967711 125
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 125 mm	967724 125
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 125 mm	967721 125
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 125 mm	967728 125
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 125 mm	967729 125
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 125 mm	967723 125
Bankschroef-onderplaat	967330
Reservebekken, paar, geribbeld Bekbreedte 125 mm	967040 125
Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967000 Geschikt voor bankschroef maat 125	967500 125
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 125 mm	967722 125