



Uitschuifbare platformladder, Aantal treden inclusief platform: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	966285 5
GTIN	4003866413256
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Groot standvlak 665×440 mm, met leuning en knielijst. Eenvoudige hoogteverstelling volgens het schuifladderprincipe.

Met uitklapbare steunen. Eenvoudig verplaatsbaar dankzij twee wielen, ook in opgebouwde toestand.

Relingen en leuning worden automatisch uitgeklaapt bij het opbouwen.

Norm:

EN 131.

Technische beschrijving

Aantal wielen	2
Norm	EN 131
Aantal treden inclusief platform	5
Platformbreedte	440 mm
Knielijst	ja

Steunen lengte (ingeklapt)	1 m
Gewicht	28 kg
Platformdiepte	665 mm
Platformhoogte zonder leuning in raster	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Steunen lengte (uitgeklapt)	1 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Reling	2
Steunen breedte (uitgeklapt)	1,45 m
Steunen breedte (ingeklapt)	1,45 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder