



Trapladder met platform, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	966272 5
GTIN	4003866416349
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Omrande trapladder met 80 mm diepe treden. Groot werkplatform met toplaag van geribbelde aluminiumplaat (380×390 mm). Aflegbak van aluminium. Standaard 2 relingen voor veilig op- en aflopen. Optimale stabiliteit met behulp van 2 perlon-veiligheidsbanden als spreidbeveiliging (vanaf 5 treden).

Norm:

EN 131.

Technische beschrijving

Reling	2
Gewicht	12 kg
Platformhoogte zonder leuning	1,29 m
Oploopbaarheid	eezijdig
Platformbreedte	380 mm

Diepte van sport / trede	80 mm
Werkhoogte ca.	3,3 m
Norm	EN 131
Platformdiepte	390 mm
Aantal treden inclusief platform	5
Spreidbeveiliging	2 perlon-veiligheidsbanden
Aflegbak aanwezig	ja
Breedte aan de voet	0,65 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder