


**Garant**

**Ordneraanbouwstelling met 1 staanderframe, Diepte 325 mm, Hoogte: 1200mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	990405 1200
GTIN	4045197517838
Artikelklasse	911

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. **Legborden** van verzinkte plaat, **met sleuven voor het insteken van scheidingschotten**, met afgekante aanslaglijst tegen doorglijden.

**Kleur:**

staanderframe signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

**Technische beschrijving**

Aanslaglijst	ja
--------------	----

Diepte	325 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	975 mm
Aantal legborden	3
Maximale veldbelasting	900 kg
Hoogte	1200 mm
Legbord breedte	946 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat	900 mm
Geschikt voor aantal ordners	30
Breedte	975 mm
Aantal profielframes	1
Legbord diepte	325 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 325 mm
Producttype	Ordnerstelling

## Accessoires

Set verdeelschotjes5-delig	990450
Legbord, verzinkt, met paar draagbalken	990430