



Uitschuifbare platformladder, Aantal treden inclusief platform: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	966285 7
GTIN	4003866413263
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Groot standvlak 665×440 mm, met leuning en knielijst. Eenvoudige hoogteverstelling volgens het schuifladderprincipe.

Met uitklapbare steunen. Eenvoudig verplaatsbaar dankzij twee wielen, ook in opgebouwde toestand.

Relingen en leuning worden automatisch uitgeklaapt bij het opbouwen.

Norm:

EN 131.

Technische beschrijving

Oploopbaarheid	eenzijdig
Aantal treden inclusief platform	7
Steunen lengte (ingeklapt)	0,81 m
Platformdiepte	665 mm
Steunen lengte (uitgeklaapt)	2,25 m

Knielijst	ja
Aantal wielen	2
Steunen breedte (ingeklapt)	1,8 m
Norm	EN 131
Platformhoogte zonder leuning in raster	1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
Reling	2
Platformbreedte	440 mm
Steunen breedte (uitgeklapt)	1,8 m
Gewicht	34 kg
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder