



## Trapladder met platform, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966272 6
GTIN	4003866404773
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Omrande trapladder met 80 mm diepe treden. Groot werkplatform met toplaag van geribbelde aluminiumplaat (380×390 mm). Aflegbak van aluminium. Standaard 2 relingen voor veilig op- en aflopen. Optimale stabiliteit met behulp van 2 perlon-veiligheidsbanden als spreidbeveiliging (vanaf 5 treden).

#### Norm:

EN 131.

### Technische beschrijving

Aantal treden inclusief platform	6
Breedte aan de voet	0,68 m
Norm	EN 131
Aflegbak aanwezig	ja
Diepte van sport / trede	80 mm

Werkhoogte ca.	3,55 m
Platformbreedte	380 mm
Reling	2
Spreidbeveiliging	2 perlon-veiligheidsbanden
Platformdiepte	390 mm
Platformhoogte zonder leuning	1,55 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Gewicht	14 kg
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder