

**Garant****Parallelbankschroef, Bekbreedte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967000 150
GTIN	4045197694102
Artikelklasse	91J

**Omschrijving****Uitvoering:****Hoge spannaauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.****Achterwaarts openend.** Hoogvast gietwerk (GG 25) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding**. Spelingvrij spindellager, spindel met geheel afgedekte trapezijschroefdraad, beschermd tegen vuil. Groot, vlakgefreesd aambeeldvlak voor licht richtwerk. De geharde stalen bekken zijn geribbeld en kunnen door geslepen bekken worden vervangen (zie reservebekken).**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

**Kleur:**

Zilvergrijs

**Technische beschrijving**

Spanwijdte	255 mm
Openingsrichting	achterwaarts openend
Materiaal	hoogvast gietijzer (GG 25)
Gewicht	52 kg
Bekbreedte	150 mm

Producttype

PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

---

**Accessoires**

Reservebekken, paar, geslepen Bekbreedte 150 mm	967045 150
Draaiplaat, los Bekbreedte 150 mm	967020 150
Bankschroef-onderplaat	967330
Reservebekken, paar, geribbeld Bekbreedte 150 mm	967040 150
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250