

**Legbord-basisstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2000/750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990500 2000/750
GTIN	4004514204813
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale <strong>vakbelasting</strong> van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

<strong>Veldbelasting:</strong> Bij hoogte 2000 mm 1300 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte +6 mm

**Framediepte totaal:** Nominale diepte + 36 mm

**Toepassing:**

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

**Levering:**

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

**Opmerking:**

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versterking door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Aantal profielframes	2
Breedte	810 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Aantal legborden	5
Hoogte	2000 mm
Diepte	436 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte	810 mm
Legbord diepte	400 mm
Stellingdiepte	400 mm
Legbord breedte	750 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Legbord, verzinkt Breedtexdiepte 750X400 mm	990580 750X400
---	----------------

