

Garant**Zachte hamer met rubberdoppen, zwart, Behuizings-Ø / -materiaal: 80Gmm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	752500 80G
GTIN	4045197992291
Artikelklasse	71D

Omschrijving

Uitvoering:

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540 – 752560 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Lengte van de kop met doppen	175 mm
Totale lengte	500 mm
Lengte van de steel	400 mm
Slagoppervlak-Ø van de doppen	80 mm
Gewicht zonder doppen	1895 g
Kleur	zwart
terugslagvrij	ja
Doppen combineerbaar	ja

Producttype	Hamer
-------------	-------

Accessoires

Hickory-hamersteel Voor behuizings-Ø 80 mm	752530 80
Nylon dop, hard Voor terugslagvrije hamer 80	752560 80
Rubberdop, zacht Voor terugslagvrije hamer 80	752540 80