



Uitschuifbare platformladder, Aantal treden inclusief platform: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	966285 9
GTIN	4003866413270
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Groot standvlak 665×440 mm, met leuning en knielijst. Eenvoudige hoogteverstelling volgens het schuifladderprincipe.

Met uitklapbare steunen. Eenvoudig verplaatsbaar dankzij twee wielen, ook in opgebouwde toestand.

Relingen en leuning worden automatisch uitgeklaapt bij het opbouwen.

Norm:

EN 131.

Technische beschrijving

Platformdiepte	665 mm
Aantal treden inclusief platform	9
Reling	2
Norm	EN 131
Steunen lengte (ingeklapt)	0,81 m

Oploopbaarheid	eenzijdig
Steunen lengte (uitgeklapt)	2,55 m
Steunen breedte (uitgeklapt)	2,2 m
Steunen breedte (ingeklapt)	2,2 m
Knielijst	ja
Gewicht	38,5 kg
Platformbreedte	440 mm
Platformhoogte zonder leuning in raster	1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
Aantal wielen	2
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder