

**Legbord-basisstelling, Diepte 400 mm, Hoogte / legbordbreedte:  
2500/750mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990500 2500/750
GTIN	4004514204851
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale <strong>vakbelasting</strong> van 150 kg per legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

<strong>Veldbelasting:</strong> Bij hoogte 2000 mm 1300 kg.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** Nominale lengte + 60 mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte +6 mm

**Framediepte totaal:** Nominale diepte + 36 mm

**Toepassing:**

Ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief enz. met optimale ruimtebenutting.

**Levering:**

Basisstelling met steunkruisen. Per aanbouwstelling een diagonaalschoor.

**Opmerking:**

- **Klemvoeten worden meegeleverd.**
- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**

- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **De vrije kniklengte (K) mag niet meer dan 600 mm bedragen.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

## Technische beschrijving

Diepte	436 mm
Aantal legborden	6
Breedte	810 mm
Hoogte	2500 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte	810 mm
Aantal profielframes	2
Stellinghoogte	2500 mm
Stellingopbouw	Basisstelling
Legbord diepte	400 mm
Stellingdiepte	400 mm
Legbord breedte	750 mm
Maximale veldbelasting	1800 kg
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Diepte 400 mm
Producttype	Legbordstelling

## Accessoires

Legbord, verzinkt Breedtexdiepte 750X400 mm	990580 750X400
---	----------------

