



## Uitschuifbare platformladder, Aantal treden inclusief platform: 12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966285 12
GTIN	4003866413287
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Groot standvlak 665×440 mm, met leuning en knielijst. Eenvoudige hoogteverstelling volgens het schuifladderprincipe.

Met uitklapbare steunen. Eenvoudig verplaatsbaar dankzij twee wielen, ook in opgebouwde toestand.

Relingen en leuning worden automatisch uitgeklaapt bij het opbouwen.

**Norm:**

**EN 131.**

### Technische beschrijving

Oploopbaarheid	eenzijdig
Knielijst	ja
Steunen lengte (uitgeklaapt)	2,5 m
Aantal treden inclusief platform	12
Aantal wielen	2

Platformhoogte zonder leuning in raster	1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m
Reling	2
Gewicht	50 kg
Platformdiepte	665 mm
Steunen breedte (uitgekapt)	2,8 m
Norm	EN 131
Steunen breedte (ingeklapt)	2,8 m
Platformbreedte	440 mm
Steunen lengte (ingeklapt)	0,81 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder