


Garant**Ordneraanbouwstelling met 1 staanderframe, Diepte 325 mm, Hoogte: 2400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990405 2400
GTIN	4045197517852
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. **Legborden** van verzinkte plaat, **met sleuven voor het insteken van scheidingschotten**, met afgekante aanslaglijst tegen doorglijden.

Kleur:

staanderframe signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Aantal profielframes	1
----------------------	---

Maximale veldbelasting	900 kg
Aanslaglijst	ja
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	975 mm
Diepte	325 mm
Legbord breedte	946 mm
Aantal legborden	6
Geschikt voor aantal ordners	60
Hoogte	2400 mm
Breedte	975 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat	900 mm
Legbord diepte	325 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 325 mm
Producttype	Ordnerstelling

Accessoires

Set verdeelschotjes5-delig	990450
Legbord, verzinkt, met paar draagbalken	990430