



Trapladder met platform, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	966272 10
GTIN	4003866404797
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Omrande trapladder met 80 mm diepe treden. Groot werkplatform met toplaag van geribbelde aluminiumplaat (380×390 mm). Aflegbak van aluminium. Standaard 2 relingen voor veilig op- en aflopen. Optimale stabiliteit met behulp van 2 perlon-veiligheidsbanden als spreidbeveiliging (vanaf 5 treden).

Norm:

EN 131.

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	4,6 m
Gewicht	20 kg
Platformdiepte	390 mm
Platformbreedte	380 mm
Diepte van sport / trede	80 mm

Spreidbeveiliging	2 perlon-veiligheidsbanden
Reling	2
Aantal treden inclusief platform	10
Platformhoogte zonder leuning	2,59 m
Breedte aan de voet	0,8 m
Norm	EN 131
Oploopbaarheid	eenzijdig
Aflegbak aanwezig	ja
Liggerhoogte	73 mm
Ladderlengte	1,43 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder