



Verrijdbare platformladder, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	966220 4
GTIN	4003866419722
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele platformladder met 200 mm diepe treden (ladderhelling 60°). Ruim platform (600×800 mm) met platformleuning (1,00 m hoog), voet- en knielijsten. Vier geveerde zwenkwielen Ø 125 mm (waarvan 2 met vergrendeling).

Norm:

DIN EN 131-7

Opmerking:

- **Reling wordt niet meegeleverd. A.u.b. extra bestellen onder nr. 966225.**
- **Wordt ongemonteerd in eenvoudig te monteren onderdelen verzonden. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Diepte van sport / trede	200 mm
Platformbreedte	600 mm
Zwenkwiel-Ø	125 mm

Aantal treden inclusief platform	4
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
Gewicht	31,8 kg
Platformdiepte	800 mm
Grondvlak breedte	0,82 m
Grondvlak diepte	1,45 m
Oploopbaarheid	eenzijdig
Hellingshoek trap	60 graden
Platformhoogte zonder leuning	0,96 m
Aantal zwenkwielen met vastzetter	2
Norm	DIN EN 131-7
met platformleuning	ja
Opstapje uitvoering	Trede
Knielijst	ja
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder