




Trapladder met platform, eenzijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	966272 12
GTIN	4003866416356
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Omrande trapladder met 80 mm diepe treden. Groot werkplatform met toplaag van geribbelde aluminiumplaat (380×390 mm). Aflegbak van aluminium. Standaard 2 relingen voor veilig op- en aflopen. Optimale stabiliteit met behulp van 2 perlon-veiligheidsbanden als spreidbeveiliging (vanaf 5 treden).

Norm:

EN 131.

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	5,1 m
Platformdiepte	390 mm
Platformhoogte zonder leuning	3,11 m
Aflegbak aanwezig	ja
Diepte van sport / trede	80 mm

Spreidbeveiliging	2 perlon-veiligheidsbanden
Aantal treden inclusief platform	12
Platformbreedte	380 mm
Breedte aan de voet	0,86 m
Reling	2
Gewicht	22 kg
Oploopbaarheid	eenzijdig
Norm	EN 131
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder