



## Verrijdbare platformladder, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966270 5
GTIN	4003866419838
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

comfortabele platformladder met 200 mm diepe treden (ladderhelling 60°). Ruim platform (600×800 mm) met platformleuning (1,00 m hoog), voet- en knielijsten. Vier geveerde zwenkwielen Ø 125 mm (waarvan 2 met vergrendeling).

#### Norm:

**DIN EN 131-7**

#### Opmerking:

- **Reling wordt niet meegeleverd. A.u.b. extra bestellen onder nr. 966225.**
- **Wordt ongemonteerd in eenvoudig te monteren onderdelen verzonden. Aflevering zonder montage.**

### Technische beschrijving

Platformhoogte zonder leuning	1,2 m
Platformbreedte	600 mm
Hellingshoek trap	60 graden

Aantal treden inclusief platform	5
Platformdiepte	800 mm
Gewicht	41 kg
Norm	DIN EN 131-7
Oploopbaarheid	tweezijdig
Grondvlak diepte	2,06 m
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
Zwenkwiel-Ø	125 mm
Aantal zwenkwielen met vastzetter	2
Diepte van sport / trede	200 mm
met platformleuning	ja
Grondvlak breedte	0,87 m
Opstapje uitvoering	Trede
Knielijst	ja
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder