


Garant**Ordnerbasisstelling met 2 staanderframes, Diepte 325 mm, Hoogte: 1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990400 1000
GTIN	4045197517777
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. **Legborden** van verzinkte plaat, **met sleuven voor het insteken van scheidingschotten**, met afgekante aanslaglijst tegen doorglijden.

Kleur:

Staanderframe signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**. Paar draagbalken **altijd** antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Hoogte	1000 mm
Breedte	1000 mm

Opbouwmaat basisstelling breedte	1000 mm
Geschikt voor aantal ordners	20
Diepte	325 mm
Aanslaglijst	ja
Legbord breedte binnenwerkse maat	900 mm
Aantal legborden	2
Aantal profielframes	2
Maximale veldbelasting	900 kg
Legbord breedte	946 mm
Legbord diepte	325 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Hoogteverstelling in raster	40 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Diepte 325 mm
Producttype	Ordnerstelling

Accessoires

Legbord, verzinkt, met paar draagbalken	990430
Set verdeelschotjes5-delig	990450