



Safemaster S platformladder, inklapbaar, Aantal treden inclusief platform: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	966275 5
GTIN	4003866416752
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte platformladder met 80 mm diepe tredes. Werkplatform (400×400 mm) met leuning aan 3 zijden en aflegbak. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:
EN 131

Technische beschrijving

Oploopbaarheid	eenzijdig
Knielijst	nee
Norm	EN 131
Aantal treden inclusief platform	5
Diepte van sport / trede	80 mm
Reling	2
Aflegbak aanwezig	ja
Gewicht	14,4 kg

Platformbreedte	400 mm
Platformhoogte zonder leuning	1,32 m
Spreidbeveiliging	beide zijden stijve verbinding
Platformdiepte	400 mm
Grondvlak diepte	1,25 m
Grondvlak breedte	0,68 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Safer Step	ja
Producttype	Platformladder