

Garant**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967000 80
GTIN	4045197693877
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:****Hoge spannaauwkeurigheid dankzij prismatische precisiegeleiding.****Achterwaarts openend.** Hoogvast gietwerk (GG 25) met perlietstructuur. Lange en bijzonder nauwkeurige **prismatische precisiegeleiding**. Spelingvrij spindellager, spindel met geheel afgedekte trapeziumschroefdraad, beschermd tegen vuil. Groot, vlakgefreesd aambeeldvlak voor licht richtwerk. De geharde stalen bekken zijn geribbeld en kunnen door geslepen bekken worden vervangen (zie reservebekken).**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Kleur:

Zilvergrijs

Technische beschrijving

Openingsrichting	achterwaarts openend
Spanwijdte	100 mm
Gewicht	6,5 kg
Materiaal	hoogvast gietijzer (GG 25)
Bekbreedte	80 mm

Producttype

PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Reservebekken, paar, geslepen Bekbreedte 80 mm	967045 80
Draaiplaat, los Bekbreedte 80 mm	967020 80
Reservebekken, paar, geribbeld Bekbreedte 80 mm	967040 80
Bankschroef-onderplaat	967330