



## Verrijdbare platformladder, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966270 6
GTIN	4003866419845
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

comfortabele platformladder met 200 mm diepe treden (ladderhelling 60°). Ruim platform (600×800 mm) met platformleuning (1,00 m hoog), voet- en knielijsten. Vier geveerde zwenkwielen Ø 125 mm (waarvan 2 met vergrendeling).

#### Norm:

DIN EN 131-7

#### Opmerking:

- **Reling wordt niet meegeleverd. A.u.b. extra bestellen onder nr. 966225.**
- **Wordt ongemonteerd in eenvoudig te monteren onderdelen verzonden. Aflevering zonder montage.**

### Technische beschrijving

Platformdiepte	800 mm
Aantal zwenkwielen met vastzetter	2
Aantal treden inclusief platform	6

Oploopbaarheid	tweezijdig
Platformhoogte zonder leuning	1,44 m
Norm	DIN EN 131-7
Platformbreedte	600 mm
Diepte van sport / trede	200 mm
Grondvlak breedte	0,93 m
Grondvlak diepte	2,34 m
Hellingshoek trap	60 graden
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
Zwenkwiel-Ø	125 mm
Gewicht	46 kg
met platformleuning	ja
Opstapje uitvoering	Trede
Knielijst	ja
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder